

Informe técnico de anteojos de protección modelo Dual-Fit

***2 en 1:** El modelo Dual-Fit viene con patillas y con banda elástica incluidas.

Tiene un puente universal para un mejor ajuste.



Diseño de marco integral y acojinamiento flexible en el marco interior.
-No puntos de presión.
-No tensión.

Lentes de policarbonato resistentes a impactos de partículas voladoras y polvo.

I. Información básica

Nombre de producto	Anteojos de protección modelo Dual- Fit	
Código de producto	Luna clara	4600LC
	Luna oscura	4600LO

Descripción

- *Resistentes al impacto de partículas voladoras y polvo.
- *Lentes de policarbonato- ópticamente correctos.
- *Diseño de marco integral y un acojinamiento flexible en el marco interior que ofrecen comodidad sin tensión, ni puntos de presión.
- *Mejor protección contra la entrada del polvo.
- *Contorno facial y puente universal para un mejor ajuste.

Nuevo sistema 4A:

- *Antiepañante: Nuevo sistema antiepañante resistente al agua.
- *Antirayadura: Provisto de una capa protectora que previene los rayones.
- *Antiestático: No atrae el polvo y mantiene limpio el antejo.
- *Antirradiación: Protección 99.9% contra los dañinos rayos ultravioleta (UV 400).

Aplicaciones

Sectores de aplicación	Talleres de trabajo Laboratorios Petróleo Minería Comercio Industria en general
------------------------	--

II. Características técnicas

Parte	Tipo de material	Características
Lente	Polycarbonato	Base 8.0 curva- lentes duales.
Marco posterior/ Esponja	Polycarbonato/ EVA	Flexible ajustándose al cuerpo con una esponja anti-flamable.
Marco interior	Nylon	Flexible
Pieza Nasal	EVA	Universal, integrado al marco.
Sujetador	Poliéster.	Elástico.
Tornillos	Acero inoxidable.	Tornillo estándar.
Peso	42 gr. (Incluyendo banda) 35 gr. (Incluyendo brazos)	
Ancho de la luna	2.3 mm	

o Buen Sistema de ventilación indirecta para un óptimo uso.

III. Acerca de su cuidado

Almacenamiento y limpieza

Almacene fuera de la luz solar directa y de químicos corrosivos .

Se recomienda contar con un estuche protector.

Se debe evitar que los anteojos tengan contacto con cualquier tipo de

Modos de limpieza adecuados

1. Enjuague los anteojos para remover la arena y demás partículas en la superficie.

2. Secar y limpiar con un paño o tela suave.

Aún cuando el nuevo sistema 4A anti-empañante es lavable, no se debe limpiar cuando el antejo esté húmedo.

No utilice limpiadores, abrasivos, ni solventes.

Agua con jabón está permitida para la limpieza pero debilitará la performance de la característica anti-

IV. Garantía

Los anteojos modelo Dual Fit cuentan con una garantía de 10 meses, por falla de fábrica.

Limitaciones de su uso

No usar el lente cuando hay llamas expuestas.

No proporciona protección contra el esmerilado y/o soldadura.

Aprobaciones

Los anteojos Dual Fit cumplen con las normas ANSI/ISEA Z87.1-2010 y CE EN 166.

V. Contacto

prosac
■ ■ ■

Calle San Ignacio de Loyola 271, Miraflores
Lima - Perú

 617 - 1212 Fax: 617 - 1213

 www.prosac.com.pe

 postmaster@prosac.com.pe